



Разпределител с лост и ролка RWB-3-1/8

Специф. Номер: 552432

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Тип на задействане	маханичен
Стандартен номинален дебит	120 l/min
Работно налягане	3.5 ... 8 bar
Конструкция	Бутало-седло
Номинален размер	3.5 mm
Тип управление	с предуправление
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	3.1 N
Тегло на продукта	160 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран