


# Въртящ модул ERMB-32

Специф. Номер: 552708

FESTO

електрически. Изходящият интерфейс е същия като при пневматичните въртящи задвижвания DRQD.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Конструкция	Електромеханичен въртящ модул със зъбен ремък
Монтажна позиция	по избор
Ъгъл на завъртане	Безкраен
Преводно число на редуктор	3:1
Тегло на продукта	3,250 g
Диаметър на задвижващия пиньон	12 mm
Стъпка на зъбния ремък	5 mm
Макс. честота на въртене на задвижваното звено	300 1/min
Макс. входна скорост на въртене	900 1/min
Макс. задвижващ момент	8.5 Nm
задвижващ момент при празен ход	< 0.5 Nm
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material of drive shaft	Алуминиева сплав елоксиран високолегирана стомана, неръждаема
Material cover	Алуминиева сплав елоксиран
Material toothed belt	Полихлоропропен със стъклено влакно