


Оптичен кабел SOOC-TV-M4-2-R25

Специф. Номер: 552812

FESTO

подходящ за SOE4.



Информационен лист

Белег	Стойност
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателен метод	Оптичен сензор
Минимален диаметър на обекта	0.35 mm
Оптичен кабел - особености	Стандарт
Работна зона	400 mm
Температура на околната среда	-55 ... 70 °C
Размер, глава	M4
Дължина на оптичен кабел	2 m
Мин. радиус на огъване	25 mm
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Външен диаметър	2.2 mm
Material housing	Мед-сплав PVC никелиран
Material fibre-optic	PE
Клас на защита	IP66
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III