


# Оптичен кабел SOOC-TV-M4-2-R25-T1

Специф. Номер: 552826

FESTO

подходящ за SOE4.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Измервателен метод	Оптичен сензор
Минимален диаметър на обекта	0.35 mm
Оптичен кабел - особености	Висока температура
Работна зона	400 mm
Температура на околната среда	-55 ... 115 °C
Размер, глава	M4
Дължина на оптичен кабел	2 m
Мин. радиус на огъване	25 mm
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Външен диаметър	2.2 mm
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
информация за материала на световода	PE
Клас на защита	IP66
Клас на корозионна устойчивост KBK	1