


# Оптичен кабел SOOC-TV-P-C5-2-R10

Специф. Номер: 552828

FESTO

подходящ за SOE4.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателен метод	Разклоненна светлинна бариера
Минимален диаметър на обекта	0.2 mm
Оптичен кабел - особености	Разклоненна светлинна бариера
Работна зона	5 mm
Температура на околната среда	-55 ... 70 °C
Размер, глава	Правоъгълник 41x15x7 mm Fork pit 5x29 mm
Дължина на оптичен кабел	2 m
Мин. радиус на огъване	10 mm
Външен диаметър	1.25 mm
Material housing	ABS
Material fibre-optic	PE
Клас на защита	IP66
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III