


# Адапторна леща SASF-L1-LS2-M4

Специф. Номер: 552831

FESTO

за фокусиране на светлинния ефект.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP66
Температура на околната среда	-30 ... 150 °C
Въртящ момент на затягане	-0.2 ... 0.6 Nm
Тегло на продукта	0.7 g
Функция на лещата	Фокусиране Диаметър на светлинната точка 0,7mm при разстояние 10 mm зависещ от оптичния кабел
Material housing	Алуминий елоксиран