


Оптичен кабел SOOC-DS-M6-2-R25-S4

Специф. Номер: 552837
Продукт излизащ от производство

FESTO

подходящ за SOE4.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателен метод	Дифузен рефлекционен сензор
Минимален диаметър на обекта	0.1 mm
Оптичен кабел - особености	Стандарт
Работна зона	140 mm
Температура на околната среда	-55 ... 70 °C
Размер, глава	M6
Дължина на оптичен кабел	2 m
Дължина на втулката	40 mm
Мин. радиус на огъване	25 mm
Макс. въртящ момент на затягане	3 Nm
Външен диаметър	2.2 mm
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material fibre-optic	PE
Клас на защита	IP66
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III