

# Фин филтър MS9-LFM-3/4-BUM-HF

Специф. Номер: 552968

FESTO

1 µm-Филтър, метална чаша, по-голямо протичане, ръчно отделяне на конденза, посока на протичане от ляво на дясно.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Серия  | MS   |
| Размер   | 9  |
| Конструкция  | Филтър   |
| Степен на филтрация                                    | 1 µm   |
| Кондензоотделител                                      | ръчен въртящ   |
| Работно налягане                                       | 0 ... 20 bar   |
| Работна среда  | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4]              |
| Клас чистота на въздуха на изхода                      | Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [5:7:3]          |
| Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 10,000 l/min   |
| Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха  | 500 l/min  |
| КПД на филтъра   | 99.99 %  |
| Макс. количество на кондензата                         | 225 ml   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                     | 2 - Умерена корозия под напрежение                     |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Температура на средата                                 | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда                          | -10 ... 60 °C  |
| Температура на складиране                              | -10 ... 60 °C  |
| Съдържание на остатъчното масло                        | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                  |
| Ex-температура на околната среда                       | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                     |
| Тип на закрепване                                      | Последователен монтаж<br>с принадлежности<br>по избор: |
| Монтажна позиция                                       | вертикално +/- 5°                                      |
| Пневматичен извод 1                                    | G3/4   |
| Пневматичен извод 2                                    | G3/4   |
| Material housing                                       | Алуминиева отливка                                     |
| Material of cover                                      | PA   |
| Material filter  | Борсиликатен фазер                                     |
| Material bowl  | Алуминиева сплав                                       |
| Material screen  | PA   |
| Material seals   | NBR  |
| Тегло на продукта                                      | 2,500 g  |