

Кит силфонни цилиндри DADB-S1-32-S10-50

Специф. Номер: 553441

FESTO

за стандартизиран цилиндър по ISO 6432.



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Външен диаметър | 38 mm |
| Размер | 32 |
| Ходове | 10 ... 50 mm |
| Удължаване на буталния прът | 30 mm |
| Конструкция | кръгъл |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Гофриран защитен шлах комплект с изведена атмосфера на резба |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 - Висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| Издръжливост на среда | Прах Стружки Масла Смазка Бензин |
| Клас на защита | IP54 |
| Температура на околната среда | -10 ... 80 °C |
| Тегло на продукта | 29 g |
| Тип на закрепване | с щифт с резба с вътрешна резба |
| Пневматичен извод | G1/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material adapter components | PA-усилен |
| Material seals | NBR |
| Material bellows | NBR |
| Material threaded pin | високолегирана стомана, неръждаема |