

Шлаух PUN

Специф. Номер: 553573

FESTO

Моля, обърнете внимание на минималното количество за поръчка.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Външен диаметър	3 ... 16 mm
Вътрешен диаметър	2 ... 11 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0,95 ... 30 bar
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Цвят	син кафяв жълт зелен неутрален червен черен сребърен Полупрозрачно синьо Полупрозрачно жълто Полупрозрачно зелено Полупрозрачно червено Полупрозрачно черно бял
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)