

Шлаух PAN

Специф. Номер: 553610

FESTO

Моля, обърнете внимание на минималното количество за поръчка.



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Външен диаметър	4 ... 16 mm
Вътрешен диаметър	2.5 ... 12 mm
Отговаря на стандарта	DIN 73378-PA12-PHL
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 35 bar
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::] Минерално масло
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-60 ... 100 °C
Цвят	син кафяв жълт зелен неутрален червен черен сребърен бял
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	Полиамид 12 TPE-A