

# Шлаух PEN

Специф. Номер: 553769

FESTO

Моля, обърнете внимание на минималното количество за поръчка.



Примерно представяне

## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Външен диаметър	4 ... 16 mm
Вътрешен диаметър	2.7 ... 10.8 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Температура на околната среда	-30 ... 60 °C
Цвят	син жълт зелен неутрален червен черен сребърен бял
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PE