



Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение AC	300 V
Допустим товарен ток	10 A
Напречно сечение на извода	0.2 ... 2.5 mm ²
Температура на околната среда	-25 ... 100 °C
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material housing	PBT