

# Шлаух PAN-10X1,5-SI-300

Специф. Номер: 553891

FESTO

външно калиброван, термоустойчив и устойчив на високи механични натоварвания.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	10 mm
радиус на огъване според дебита	58 mm
Вътрешен диаметър	7 mm
Мин. радиус на огъване	27 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.7 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 246.5 psi
Разрешение	TÜV
Maritime classification	see certificate
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта според дължината	0.042 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 10 mm
Цвят	сребърен
Твърдост по Шор	D 55 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-A