


Входен модул СЕСХ-А-4Е-V

Специф. Номер: 553975

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Разрешение	с UL us - Listed (OL)
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Необходима мощност 24 V	2 W
Необходима мощност 5 V	0.3 W
Температура на околната среда	5 ... 55 °C
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	10 - 95 %
Клас на защита	IP20 III
Тегло на продукта	132 g
тест за нечувствителност срещу вибрации	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
тест за нечувствителност срещу удар	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (полупериод)
Електрическа техника за свързване I/O	Гнездо за букси, растрер 5.08 mm
аналогови входове, брой	4
аналогови входове, резолюция	14 bit
Аналогови входове, диапазон на сигнала	0 - Uref (10 V) ± 10 V
Аналогови входове, захранващо напрежение на актуаторите	10 VDC ± 2,5% (max. 20 mA)
Аналогови входове, стойност на нисковалентния бит (LSB)	1,3 mV
Аналогови входове, абсолютна точност при 25 °C	± 0,01%
Аналогови входове, галванично разделяне	He
Аналогови входове, входно съпротивление	10 MOhm
Аналогови входове/ време за сканиране	1 ms