


Изходен модул СЕСХ-А-4А-V

Специф. Номер: 553976

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Разрешение	с UL us - Listed (OL)
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Необходима мощност 24 V	1.9 W
Необходима мощност 5 V	0.3 W
Температура на околната среда	5 ... 55 °C
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	10 - 95 %
Клас на защита	IP20 III
Тегло на продукта	132 g
тест за нечувствителност срещу вибрации	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
тест за нечувствителност срещу удар	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (полупериод)
Електрическа техника за свързване I/O	Гнездо за букси, растер 5.08 mm
Аналогови входове, галванично разделяне	Не
аналогови изходи, брой	4
аналогови изходи, резолюция	12 bit
аналогови изходи, max. пълно товарно съпротивление	$\geq 1,000 \text{ Ohm}$
Аналогови изходи, сигнален диапазон	$\pm 10 \text{ V}$
аналогови изходи, време за преобразуване	1 ms
Аналогови изходи, стойност на нисковалентния бит (LSB)	5,32 mV
аналогови изходи, абсолютна точност при 25 °C	$\pm 0,15\%$