


Електрически интерфейс SECX-S-S4

Специф. Номер: 553979

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Разрешение	с UL us - Listed (OL)
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Температура на околната среда	5 ... 55 °C
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	10 - 95 %
Клас на защита	IP20 III
Тегло на продукта	31 g
тест за нечувствителност срещу вибрации	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
тест за нечувствителност срещу удар	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (полупериод)
сериен интерфейс, брой	1
Сериен интерфейс, тип	RS 485-A/422-A
сериен интерфейс, начин на присъединяване	Щекер Sub-D 9-пинов
Сериен интерфейс, скорост на пренос	1200 ... 115000 Bit/s Настройване чрез софтуер
Сериен интерфейс, галванично разделяне	Не