


Кабел на двигателя NEBM-T1G6-T1G6-2.5

Специф. Номер: 556794

FESTO

За връзка между мотора и контролера



Информационен лист

Белег	Стойност
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Степен на замърсяване	3
Клас на защита	в монтирано състояние IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-40 ... 90 °C
Температура на околната среда	-50 ... 90 °C
Мин. радиус на огъване на кабела	60 mm
Структура на кабела	ширмован 6 x 1 mm ²
Диаметър на кабела	8 mm
Дължина на кабела	2.5 m
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)