


# Фланец за двигател EAMF-A-38A-60G/H

Специф. Номер: 558017

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	154 g
Интерфейсен код, входен мотор	60G 60H
Интерфейсен код, корпус на куплирането	38A
Материал-забележка	RoHS konform