


Цапфа EAMB-16-7-8X15-8X10

Специф. Номер: 558034

FESTO

служи за адаптиране на задвижвания с кух вал.



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	8 mm
Диаметър на държача 2	8 mm
Размер	50
номинална дължина	15 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	0.45 kgmm ²
Пренесен момент	4.5 Nm
Тегло на продукта	20.2 g
Материал-забележка	RoHS konform