


Цапфа EAMB-44-7-35X30-32X32

Специф. Номер: 558038

FESTO

служи за адаптиране на задвижвания с кух вал.



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	35 mm
Диаметър на държача 2	32 mm
Размер	185
номинална дължина	30 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	75.3 kgmm ²
Пренесен момент	200 Nm
Тегло на продукта	463 g
Материал-забележка	RoHS konform