

# Шлаух

## PUN-H-8X1,25-SI-400

Специф. Номер: 558273


★ Основна продуктова гама

одобрен за хранително-вкусовата промишленост.

Този продукт може да се използва със следните типове

съединители: QS, NPQP, NPQM, CRQS и СК.

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Външен диаметър                                 | 8 mm   |
| радиус на огъване според дебита                 | 37 mm  |
| Вътрешен диаметър                               | 5.7 mm   |
| Мин. радиус на огъване                          | 21 mm  |
| Инструкции за употреба                          | TPE-U Ether basiert  |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1 MPa   |
| работно налягане в зависимост от температурата  | -0.95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 145 psi  |
| Бележка към работното налягане                  | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C   |
| Разрешение                                      | TÜV  |
| Отдел издаващ сертификати                       | B 013277 0506 00   |
| Работна среда                                   | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)  |
| Тест на материала - запалване                   | UL94 HB  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033                  | F1a  |
| Клас чисто помещение                            | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Безопасно за храни                              | Моля, вижте допълнителната информация за материала   |
| Температура на околната среда                   | -35 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта според дължината              | 0.0287 kg/m  |
| Пневматичен извод                               | For push-in connector outside diameter 8 mm<br>за съединител тип елха с вътрешен диаметър 6 мм и гайка   |
| Цвят  | сребърен   |
| Твърдост по Шор                                 | D 52 +/- 3   |
| Материал-забележка                              | RoHS konform   |
| Material tubing                                 | TPE-U(PU)  |