

Шлаух PUN-H-4X0,75-RT

Специф. Номер: 558285

★ Основна продуктова гама

одобрен за хранително-вкусовата промишленост.

Този продукт може да се използва със следните типове

съединители: QS, NPQP, NPQM, CRQS и СК.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Външен диаметър | 4 mm |
| радиус на огъване според дебита | 16 mm |
| Вътрешен диаметър | 2.6 mm |
| Мин. радиус на огъване | 8 mm |
| Инструкции за употреба | TPE-U Ether basiert |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1 MPa |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| Бележка към работното налягане | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C |
| Разрешение | TÜV |
| Отдел издаващ сертификати | B 013277 0506 00 |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| Тест на материала - запалване | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Клас чисто помещение | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда | -35 ... 60 °C |
| Тегло на продукта според дължината | 0.0085 kg/m |
| Пневматичен извод | For push-in connector outside diameter 4 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 3 мм и гайка |
| Цвят | червен |
| Твърдост по Шор | D 52 +/- 3 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material tubing | TPE-U(PU) |