

Т-съединител NPQM-T-Q8-S8-P10

Специф. Номер: 558793

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	5.5 mm
Конструкция	Т-форма
Размер на контейнера	10
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Тегло на продукта	29 g
Пневматичен извод 1	Push-in sleeve diameter 8 mm
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 8 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Месинг никелиран
Material of tubing seal	NBR