

# Втулка NPQM-D-S6-E-P10

Специф. Номер: 558812

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	4 mm
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Тегло на продукта	5.5 g
Пневматичен извод 1	Push-in sleeve diameter 6 mm
Пневматичен извод 2	Втулка QS-6
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Месинг никелиран