

Направляваща ос EGC-120- -FA

Специф. Номер: 558866

FESTO

С рециркулиращи сачмени лагери, без задвижване



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Работен ход	50 ... 8,500 mm
Размер	120
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
Мах. Ускорение	50 m/s ²
Макс. скорост	5 m/s
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Равнинни инерционни моменти 2. степен Ix	4,620E+03 mm ⁴
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iy	5,650E+03 mm ⁴
Макс. сила Fy	6,890 N
Макс. сила Fz	6,890 N
Макс. съпротивление на отместване при празен ход	15 N
Мах. момент Mx	144 Nm
Усукаващ инерционен момент It	2,680E+03 mm ⁴
Пневматичен порт на затягащия елемент	M5
Material of profile	Алуминиева сплав елоксиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover profile	ABS
Material cover	Алуминиева сплав елоксиран
Material guide slide	Стомана
Material guide rail	Стомана
Material slide	Алуминиева сплав елоксиран