


Аксиален модул EAMM-A-A19-40A

Специф. Номер: 558894

FESTO

подходящ за ос EGSA.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---------------------------------|------------------------|
| Размер | 19 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Макс. обороти | 10,000 1/min |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | 0 ... 50 °C |
| Масов инерционен момент | 1.06 kgmm ² |
| Пренесен момент | 2.3 Nm |
| Тегло на продукта | 240 g |
| Материал-забележка | RoHS konform |