


съединител EAMC-20-30-5-6

Специф. Номер: 558902

FESTO

подходящ за ос EGSA.



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	5 mm
Диаметър на държача 2	6 mm
Размер	20
номинална дължина	30 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	9,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	1.06 kgmm ²
Пренесен момент	2.2 Nm
Тегло на продукта	20 g
Материал-забележка	RoHS konform