



Крайна плоча VMPAL-EPL-SD25

Специф. Номер: 560938

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	43 mm
Дължина	107.3 mm
Макс. брой места за вентили	24
Структура на вентилния остров	Valve sizes can be mixed
Максимален брой бобини	24
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Номинално работно напрежение DC	24 V
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние with accessories VMPAL-KM
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	190 g
Електрическа връзка 1, функция	Multipol
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	25
Материал-забележка	RoHS konform
Material end plate	Алуминиева отливка PA-усилен