


Крайна плоча VMPAL-EPL-KL33-IP40

Специф. Номер: 560943

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	43 mm
Дължина	107.3 mm
Макс. брой места за вентили	32
Структура на вентилния остров	Valve sizes can be mixed
Максимален брой бобини	32
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Номинално работно напрежение DC	24 V
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP40
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	190 g
Електрическа връзка 1, функция	Multipol
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Шина
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Federzugklemme
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	33
Материал-забележка	RoHS konform
Material end plate	Алуминиева отливка PA-усилен