


Присъединителна плоча VMPAL-AP-10-QS4-1

Специф. Номер: 560994

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Ширина | 10.7 mm |
| Дължина | 107.3 mm |
| Растерен размер | 10.7 mm |
| Размер на разпределителя | 10 mm |
| Макс. брой места за вентили | 1 |
| Посока на протичане | реверсивен |
| Структура на вентилния остров | Valve sizes can be mixed |
| Максимален брой бобини | 1 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Работно налягане | -0.9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| Управляващо(пилотно) налягане | 3 ... 8 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 - Висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 30 g |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 4 mm |
| Пневматичен извод 4 | за шлаух, външен диаметър 4 mm |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material of connecting plate | PA-усилен |