


# съединител EAMD-25-22-6.35-10X12

Специф. Номер: 561293

FESTO

здвижващ компонент, който предава ротативната енергия на сервомотора



## Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	6.35 mm
Диаметър на държача 2	10 mm
Размер	25
номинална дължина	22 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Пренесен момент	3.6 Nm
Тегло на продукта	43.7 g
Материал-забележка	RoHS konform