

Шлаух PUN-V0-12X2-BL-C

Специф. Номер: 561705

FESTO

огнеустойчив



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Външен диаметър | 12 mm |
| радиус на огъване според дебита | 55 mm |
| Вътрешен диаметър | 8 mm |
| Мин. радиус на огъване | 19 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.7 MPa |
| Работно налягане пълн температурен диапазон | -0.95 ... 7 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 101.5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1 MPa |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| Бележка към работното налягане | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Разрешение | TÜV |
| Отдел издаващ сертификати | B 013277 0506 00 |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:~:] Water (liquid, free of ice) |
| Тест на материала - запалване | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -35 ... 60 °C |
| Забележка за температурата на околната среда | For unpressurised use up to 90 °C |
| Тегло на продукта според дължината | 0.08 kg/m |
| Пневматичен извод | For push-in connector outside diameter 12 mm |
| Цвят | син |
| Забележка за цвета | Поради защитеността от пламъци има промяна от стандартния цвят |
| Твърдост по Шор | D 54 +/-3 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material tubing | TPE-U(PU) |