

Шлаух PUN-V0-6X2-WS-C

Специф. Номер: 561714

FESTO

огнеустойчив



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	6 mm
радиус на огъване според дебита	24 mm
Вътрешен диаметър	2 mm
Мин. радиус на огъване	7 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 3 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 30 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 435 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20°C, max. 0.9 MPa at 40°C, max. 0.7 MPa at 60°C
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Тест на материала - запалване	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Забележка за температурата на околната среда	For unpressurised use up to 90 °C
Тегло на продукта според дължината	0.032 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 6 mm for barbed connector internal diameter 2 mm with nut
Цвят	бял
Забележка за цвета	Поради защитеността от пламъци има промяна от стандартния цвят
Твърдост по Шор	D 54 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)