



# Т-съединител NEDU-M12D4-M12T4-IS

Специф. Номер: 562248

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101
Честота на свързване	100
Тип на закрепване	за завиване
Тегло на продукта	25.5 g
Електрически извод	4-pin/4-pin/4-pin А-кодиран/А-кодиран/А-кодиран Връзка/връзка/тапа M12x1 / M12x1 / M12x1
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
Material housing	TPЕ-U(PU)-подсилен Цинкова отливка
Material of union nut	РА-усилен
Material seals	FPM
Material electrical contact	Мед-сплав позлатен