



Краен изключвател SME-8-FM-DS-24V-K-1,0-OE

Специф. Номер: 562515

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|-------------------------------------|
| Конструкция | за T-канал |
| Разрешение | RCM Mark |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE RoHS konform |
| Измервателен принцип | магнитен Рийд |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Превключващ изход | с контакт, биполярен |
| Функция на превключващия елемент | Нормално отворен контакт |
| Макс. ток на изхода | 100 mA |
| Макс. превключвателна способност AC | 3 VA |
| Макс. превключвателна способност DC | 3 W |
| Устойчивост на късо съединение | Не |
| Устойчивост на претоварване | не е наличен |
| обхват на работното напрежение AC | 10 ... 30 V |
| обхват на работното напрежение DC | 10 ... 30 V |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването | Кабел |
| Електрическа връзка 1, технология на свързването | отворен край |
| Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници | 3 |
| Изходящ извод | аксиално |
| Условия на изпитване на кабелите | Условия на изпитване по запитване |
| Дължина на кабела | 1 m |
| Свойства на проводниците | Стандарт |
| Material cable sheath | PVC |
| Тип на закрепване | затегнат полага се отгоре в жлеб |
| Тегло на продукта | 13.6 g |
| Material housing | PA |
| Индикация за работно състояние | LED жълт |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -5 ... 60 °C |
| Клас на защита | IP67 |