

Аксиален модул EAMM-A-P8-38A-57A

Специф. Номер: 562651

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|----------------|
| Монтажна позиция | по избор |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Пренесен момент | 6.5 Nm |
| Тегло на продукта | 130 g |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | P8-38A |
| Интерфейсен код, входен мотор | 57A |
| Интерфейсен код, корпус на куплирането | 38A |
| Материал-забележка | RoHS konform |