


Фланец за двигател EAMF-A-38A-40A

Специф. Номер: 562667

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|----------------|
| Монтажна позиция | по избор |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 47 g |
| Интерфейсен код, входен мотор | 40A |
| Интерфейсен код, корпус на куплирането | 38A.2 |
| Материал-забележка | RoHS konform |