


# Основен разпределител VOFD-LT-M32-MN-N14-F10

Специф. Номер: 562882

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	51 mm
Стандартен номинален дебит	450 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Конструкция	Directly actuated poppet valve
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	5 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без
Тип управление	директно
Посока на протичане	реверсивен
Safety Integrity Level (SIL)	bis SIL 3 High Demand mode bis SIL 3 Low Demand mode
Подходящ за вакуум	Да
Flow rate Kv ventilation	0.36 m <sup>3</sup> /h
Flow rate Kv exhaust	0.36 m <sup>3</sup> /h
Време за превключване, изключено	9 ms
Време за превключване, включено	45 ms
Продължителност на включване	100%
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:~:]
Електрическо присъединяване SPS	-25 - 60 °C Low Demand mode
Клас на корозионна устойчивост KBK	4
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	560 g
Пневматичен извод 1	NPT1/4-18
Пневматичен извод 2	NPT1/4-18
Пневматичен извод 3	NPT1/4-18
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминий Hard Ematal plated