


Бобина VACC-S18-35-A1-2A

Специф. Номер: 562908

FESTO

for armature system F10, connection pattern type A, to EN 175 301, 110 V AC/50-60 Hz.



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	110 V AC: 50/60 Hz, напрежение 3,5 VA
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	530 g
Електрически извод	Plug pattern type A to EN 175301-803 Щекер по EN 175301-803
Материал-забележка	RoHS konform
Material solenoid coil	PA Стомана