

Включващ разпределител MS9-EE-G-V230-S-VS

Специф. Номер: 562944

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	MS
Размер	9
Растерен размер	90 mm
Конструкция	Плунжерен
Тип на задействане	електрически
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Ръчно задействане	с фиксация избутващ
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	с предупреждение
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Работно налягане	3.5 ... 16 bar
Стандартен номинален дебит	18,000 l/min
Standard nominal flow rate 2-3	14,100 l/min
Продължителност на включване	100%
Характеристика на бобината	230 V AC: 50 Hz, switching power 11.5 VA, holding capacity 9.1 VA 230 V AC: 60 Hz, switching power 9.5 VA, holding capacity 6.4 VA
Работна среда	филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Материал-забележка	RoHS konform
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Ниво на звуково налягане	93 dB(A)
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	по избор: с принадлежности Последователен монтаж
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	2,300 g
Пневматичен извод 3	G1
Електрически извод	Щекер квадратна форма по DIN EN 175301-803 Форма A
информация за материала на плунжера	POM
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка