

# Включващ разпределител MS9-EM-G-S-VS

Специф. Номер: 562952

FESTO

ръчен, с шумозаглушител, посока на протичане отляво надясно.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	MS
Размер	9
Растерен размер	90 mm
Конструкция	Плунжерен
Тип на задействане	ръчно
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Заключване на задействането	Въртяща глава със заключване
Тип на ресет	Принудително водене
Тип управление	директно
Разпределителна функция	3/2 бистабилен
Работно налягане	0 ... 20 bar
Стандартен номинален дебит	18,000 l/min
Стандартен номинален дебит 2->3	14,100 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Ниво на звуково налягане	93 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	2,400 g
Пневматичен извод 3	G1
Material Piston slide	POM
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка