


# Присъединителна плоча VABS-S4-2S-G18-R3-EX2

Специф. Номер: 563066

FESTO

[присъединяване по 15407-2.](#)



## Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	18 mm
Според стандарта	ISO 15407-2
Монтажна позиция	по избор
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
обхват на работното напрежение DC	24 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Натоварване на тока при 40°C	2 A
Степен на замърсяване	3
ATEX-Категория газ	II 3G
Ex-взриво защита газ	Ex nA II T3 X
ATEX-Категория прах	II 3D
Ex-взриво защита прах	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Ex-температура на околната среда	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на корозионна устойчивост KBK	0
Клас на защита	IP65 NEMA 4 в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	192 g
Тип на закрепване	с проходен отвор по ISO 15407-2
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева отливка