

# Въртящо задвижване DRQD-B-16-180-YSRJ-A-AL-FW



Специф. Номер: 563337

Продукт излизащ от производство

FESTO

за разпознаване на позицията, с регулируеми демпфери и предавка със зъбни колела поемаща хлабините. Захранване със състен въздух от ляво.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16
Setting range of swivel angle on both sides	-20 /+ 6 deg
Ъгъл на завъртане	180 deg
Демпфериране	Демпфер, твърда характеристика, регулируем
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Макс. брой междинни позиции	1
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	1.8 Hz
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	1.6 Nm
Допустим инерционен момент	0.07 kgm <sup>2</sup>
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с вътрешна резба
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на задвижващия вал	Термично обработена стомана
Информация за материала на капака	Алуминий
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-PU
Информация за материала на корпуса	Алуминий