



Въртящо задвижване DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-FW

FESTO

Специф. Номер: 563352
Продукт излизащ от производство

за разпознаване на позицията, с регулируеми демпфери и предавка със зъбни колела поемаща хлабините. Захранване със сгъстен въздух от дясно.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Setting range of swivel angle on both sides	-20 /+ 6 deg
Ъгъл на завъртане	180 deg
Демпфериране	Демпфер, твърда характеристика, регулируем
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	1.2 Hz
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	12.5 Nm
Допустим инерционен момент	0.4 kgm ²
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на задвижващия вал	Термично обработена стомана
Информация за материала на капака	Алуминий
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминий