



Разпределител с ролка VMEM-DT-M32U-M-G18

Специф. Номер: 563387
Продукт излизащ от производство

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен моностабилен
Тип на задействане	маханичен
монтажна ширина	20 mm
Стандартен номинален дебит	500 l/min
Работно налягане	-0.95 ... 8 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	4 mm
Инструкции за употреба	Не използвайте като механичен стопер
Тип управление	директно
Максимална скорост на задействане за аксиални изпълнителни механизми	0.6 m/s
Максимална скорост на задействане за странични изпълнителни механизми	0.2 m/s
Макс. честота на превключване	2 Hz
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	130 N
Максимална сила на изпълнителния механизъм	80 N
Максимална напречна сила	30 N
Тегло на продукта	160 g
Тип на закрепване	по избор: За челен монтаж на табло с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран