

Манометър PAGN-26-232P-P10

Специф. Номер: 563731

FESTO

с показващ модул в bar и psi.



Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват на показание [bar]	0 ... 16 bar
Display range	0 ... 232 psi
Номинален размер на манометъра	26
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	инертен газ Неутрални течности
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
Работно налягане	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	4
Клас на защита	IP43
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	Патрон 10 mm
Материали, контактуващи със средата	Месинг
Material of threaded plug	Месинг
Material housing	PA
Material screen	PS
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	15 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород
Скала	Двойна скала bar (inner scale) psi (outer scale)