

# Редуциране на хода HGRT-HR-50

Специф. Номер: 564301

FESTO

за настройка на ъгъла на отваряне. Подходящ за радиални хващачи HGRT



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Регулируем обхват/дължина на крайните позиции	50 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тип на закрепване	завит на хващача
Материал-забележка	RoHS konform
Material locknut	Закалена стомана
Material screws	Стомана