


T-съединител QBTL-1/4-1/4-U

Специф. Номер: 564716

FESTO

На 360°, външна резба с външен шестостен.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	0.177 "
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	L-shape, additional push-in connector, lengthwise
Размер на контейнера	10
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	8.851 ft-lbf
Тегло на продукта	0.79 oz
Тип на закрепване	External hexagon 9/16
Пневматичен извод 1	Външна резба 1/4 NPT
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 1/4"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Месинг никелиран PBT
Material of threaded seal	PTFE
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема