


Щекер NECU-S-M12G4-HX-Q7

Специф. Номер: 564947

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Според стандарта | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Разрешение | с UL us - Recognized (OL) |
| Честота на свързване | 3 |
| Тегло на продукта | 33.3 g |
| Електрически извод | 4-пинов А-кодиран M12x1 Прав щекер/ врязваща се клемма |
| обхват на работното напрежение DC | 0 ... 48 V |
| обхват на работното напрежение AC | 0 ... 48 V |
| Натоварване на тока при 40°C | 6 A |
| Устойчивост на пикови напрежения | 0.8 kV |
| Допустим диаметър на кабела | 4.7 ... 6 mm |
| Допустим диаметър на проводника | ≥ 0.1 mm 1.6 ... 2 mm |
| Напречно сечение на извода | 0.34 ... 0.75 mm ² |
| Клас на защита | IP65 IP67 |
| Температура на околната среда | -25 ... 85 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| Material housing | PA Цинкова отливка никелиран |
| Material screw-type lock | Nickel-plated die-cast zinc |
| Material seals | FPM PUR |
| Material electrical contact | позлатен |
| Допустима изолация на проводника | PVC |